

Abteilung: HCE
 Verfasser: M.Gorges
 Erstellungsdatum: 6. Dezember 2012

Produktinformationen gemäß Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlamentes

	IST	Zielvorgabe 2013	Zielvorgabe 2015
Gesamteffizienz in %	38,3	29,9	33,9
Messkategorie	A		
Effizienzklasse	Statisch		
Effizienzgrad	44,4	36	40
Drehzahlregelung	Ja, in diesen Ventilator ist eine Drehzahlregelung integriert.		

Die obenstehenden Angaben sind dauerhaft auf oder in der Nähe des Leistungsschildes anzubringen

Herstellungsjahr	2012
Hersteller	HYDAC Cooling GmbH
Registergericht	Saarbrücken
Handelsregister	HRB 15702
HYDAC Mat. Nr.:	3166244u3707681
Leistungsaufnahme in kW	1,07
Luftvolumenstrom in m³/s	1,7
Druckerhöhung in Pa	222
Drehzahl in min⁻¹	1440
Spezifisches Verhältnis	1
Informationen zu Zerlegung, Recycling und Entsorgung	Siehe Betriebs- und Wartungsanleitung
Informationen zu Einbau, Betrieb und Instandhaltung	Siehe Betriebs- und Wartungsanleitung
Weitere Gegenstände zur Bestimmung der Energieeffizienz	Keine
Besondere Sicherheitsvorkehrungen	Siehe Betriebs- und Wartungsanleitung
Eigenschaften der Drehzahlregelung	Siehe Betriebs- und Wartungsanleitung

Anmerkung: Die Leistungsdaten sind im Energieeffizienzoptimum angegeben